


coulisse pince-nez

FESTIVE ROAD
SILENT RUNNING T UNIQUE
1 MASQUE
2 OU 3 X TISSU




Silent Running est un masque en tissu à usage non sanitaire à plissé chirurgical destiné à faire écran aux projections oro-nasales et au tripotage de visage.

Taille unique adulte.

Dimensions terminée:
18 x 8 cm

Niveau 1/5



Fournitures, lavables à 60°C


- Tissu ou intissé de poids léger à moyen
- Pour la fixation : 1.5 m de ruban ou de "biais" léger
- Languette ou fil métallique de jardinage : 14 cm
- Fil à coudre adapté à la nature du tissu

Métrage nécessaire laize 150 cm

30 cm pour 3 masques à 2 couches



26 cm pour 2 masques à 3 couches



Pièces : Tissu

- 1 - Masque ---- x 2 ou 3
- + 2 bandes de tissu léger de 75 x 3.5 cm
- ou 2 rubans de 75 x 2 cm

Imprimer le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage de la page, au recto d'une feuille A4. Les dimensions avec marges sont 18 x 19 cm. Imprimer les instructions au verso de la feuille avant de découper les bords du patron.

Marges de couture

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges de couture de 1 cm.

Coupe du tissu et report des repères

Couper les pièces et cranter les marges sur 0.5 cm en regard des six lignes de pliure.

1- Couture du haut et du bas

Superposer les couches de tissu en prenant garde à ce que les couches qui se retrouveront à l'extérieur soient placées endroit contre endroit.


Piquer tout du long en haut puis en bas, à 1 cm du bord.

Retourner sur l'envers et repasser.



2- Mise en place du pince-nez

Sur le haut et le bas du masque, piquer une ligne à 0.8 cm du bord. Glisser la languette ou le fil gainé dans la coulisse supérieure ainsi créée.



3- Fixation des plis

Former et repasser les plis selon les crans, les plis étant couchés du haut sur le bas sur la face externe. Piquer en place à 0.5 cm des bords latéraux.

4- Couture des liens

En cas d'utilisation de biais non préformé, plier une bande de tissu en deux, puis replier chaque bord sur l'intérieur et repasser pour obtenir une bande d'1 cm de largeur maximale.

Épingler le milieu de chaque lien sur chaque côté du masque en prenant celui-ci en sandwich dans le biais (ou le ruban replié sur lui-même).

Piquer chaque biais en commençant et terminant par un zigzag serré à 1-2 cm de chaque extrémité, et avec un point simple tout du long à 1-2 mm des bords superposés.

Couper les excédents des extrémités au ras du zigzag.

